

# System II Hex Beágyazó Kazetta

## Az innovatív kialakítás növeli a reagens áramlást

Az innovatív méhsejtes perforációval rendelkező Hex kazetta a hagyományos kereklyukú perforációhoz viszonyítva maximalizálja a nyílások összfelületét, ezzel felgyorsítva a reagens áramlást, így javul a feldolgozhatóság és magas szilárdságú blokk önthető metszéshez.

A System II Hex kazetta nagy előnye az optimalizált írófelszín és az extra vastag oldalfalak, mely növeli a blokk stabilitását és szilárdságát, ami elengedhetetlen a magas minőségű metszetek készítéséhez. Kapható ömlesztve, fűzve (a Leica és Sakura nyomtatókba való könnyű betölthetőségért) és előre töltött adagoló csőben (a Thermo Scientific nyomtatókba való könnyű betölthetőségért).

Többféle színben elérhető, a külön kapható műanyag vagy rozsdamentes acél fedéllel zárható. (lásd alább).




Csak CellPath fedéllel tesztelt

 Nagy-Britanniában gyártott

System II Hex Beágyazó Kazetta – Leica, Sakura és Thermo nyomtatókhoz						
Ömlesztett csomagolásban		Adagoló csőben		Fűzött csomagolásban		Szín
Katalógusszám	Mennyiség	Katalógusszám	Mennyiség	Katalógusszám	Mennyiség	
EAD-0102-03A	1000	EAD-0102-04H	1500	EAD-0102-72B	2000	Fehér <input type="checkbox"/>
EAD-0104-03A	1000	EAD-0104-04H	1500	EAD-0104-72B	2000	Zöld <input type="checkbox"/>
EAD-0105-03A	1000	EAD-0105-04H	1500	EAD-0105-72B	2000	Szürke <input type="checkbox"/>
EAD-0106-03A	1000	EAD-0106-04H	1500	EAD-0106-72B	2000	Kék <input type="checkbox"/>
EAD-0107-03A	1000	EAD-0107-04H	1500	EAD-0107-72B	2000	Narancs <input type="checkbox"/>
EAD-0108-03A	1000	EAD-0108-04H	1500	EAD-0108-72B	2000	Pink <input type="checkbox"/>
EAD-0109-03A	1000	EAD-0109-04H	1500	EAD-0109-72B	2000	Sárga <input type="checkbox"/>
EAD-0110-03A	1000	EAD-0110-04H	1500	EAD-0110-72B	2000	Piros <input type="checkbox"/>
EAD-0111-03A	1000	EAD-0111-04H	1500	EAD-0111-72B	2000	Barack <input type="checkbox"/>
EAD-0112-03A	1000	EAD-0112-04H	1500	EAD-0112-72B	2000	Világosbarna <input type="checkbox"/>
EAD-0115-03A	1000	EAD-0115-04H	1500	EAD-0115-72B	2000	Sötétbarna <input type="checkbox"/>
EAD-0116-03A	1000	EAD-0116-04H	1500	EAD-0116-72B	2000	Sötétkék <input type="checkbox"/>
EAD-0118-03A	1000	EAD-0118-04H	1500	EAD-0118-72B	2000	Sötétzöld <input type="checkbox"/>
EAD-0119-03A	1000	EAD-0119-04H	1500	EAD-0119-72B	2000	Levendula <input type="checkbox"/>
EAD-0120-03A	1000	EAD-0120-04H	1500	EAD-0120-72B	2000	Türkiz <input type="checkbox"/>

## FŐBB ELŐNYÖK

- 1 A Hex kialakítás maximalizálja a nyílások összfelületét, ezzel felgyorsítva a reagens áramlást
- 2 Optimalizált írófelülettel a magas minőségű szöveg, 1D és 2D vonalkód nyomtathatóságáért
- 3 Az írófelület CellMark jelölő tollal és CellMark 2B ceruzával is írható
- 4 Széles színválaszték



## System II Hex Beágyazó Kazetta Fedél

A System II Hex Beágyazó Kazetta Fedél kompatibilis a System II Hex beágyazó kazettával. A felhasználó igény szerint választhat a könnyen illeszthető eldobható műanyag vagy többször használható rozsdamentes acél változat között.

Katalógusszám	Leírás	Mennyiség	Szín
EAE-0102-03A	Hex Kazetta fedél- Műanyag	1000	Fehér <input type="checkbox"/>
EAW-0114-08A	System II Hex Kazetta fedél- Rozsdamentes acél	25	Rozsdamentes acél <input type="checkbox"/>

Forgalmazza:  
Hisztopatológia Kft.  
Tel.: +36 72 516490  
info@histopat.hu  
www.histopat.hu

Készítette

**CellPath**   
INNOVATION IN CELLULAR PATHOLOGY